



Klemliste type SILS

Klemlister kan med fordel anvendes til sikring af et hæve-/ sænke-system, hvor der kan opstå fare for klemning eller kollision mellem 2 flader. Eksempelvis bevægelige bordplader og overskabe.




Klemlisten type SILS er kompatibel med flere LINAK kontrolbokse, og er ikraft af det beskudne indbygningsmål, anvendelig til mange forskellige typer af applikationer. SILS-klemlisten kan nemt eftermonteres på eksisterende systemer.



MEKANISKE EGENSKABER

Anbefalet længde: Min. 70 mm. Maks. 150 m
Maks. radius v. bøjning: A = >120 mm
B = >150 mm
C+D = >20 mm




Statisk belastning: Maks. 50N
Driftstemperatur: -25 til +80 °C
Fastgørelse: Selvklæbende tape

Velegnet til fastgørelse på de fleste plane og lakerede overflader. Holdbarheden forbedres betydeligt, hvis fladen affedtes og primes inden påklæbning af listen.

(Se tilslutningsanvisningen på bagsiden af databladet)

Specifikationerne kan ændre sig uden forudgående varsel. Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets egnethed til en specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/reparere defekte produkter, som er dækket af garanti, hvis de straks returneres til LINAK Danmark A/S. Der påtages intet ansvar udover denne ombytning/reparation.



Klemlisten er kompatibel med følgende LINAK kontrolbokse: CBD4, CBD5 og CBD6S. Klemlisten kan nemt eftermonteres på eksisterende systemer.

Forhandler:
LINAK Danmark A/S
Mønstedsvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 36 11 - www.linak.dk

LINAK 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Tilslutningsanvisning


FUNKTION

SILS-klemlisten kan bestilles i 15 forskellige længder fra minimum 1 m med spring på $\frac{1}{2}$ m til maksimalt 8 meter. For at etablere kommunikationen mellem klemliste og kontrolboks, skal der anvendes en LINAK CBD-SLS. Denne sørger for, at klemlisten afbryder hæve-/sænke-systemets bevægelse og kører automatisk ca. 50 mm i modsat retning inden det stopper helt.

Klemlisten afbryder som en "normal" NO-switch. Dvs. klemlisten afbryder hæve-/sænke-systemets bevægelse, når den bliver udsat for et tryk.

TILSLUTNING

SILS-klemliste og CBDSLS tilsluttes mellem motorkablet på den ene DL-løftesøjle og kontrolboksen.



OPSTART

Inden systemet kan tages i brug, skal det initialiseres. Dette gøres på følgende måde:

- 1) Brug betjeningsens NED-knap og køør løftesøjlerne helt i bund.
- 2) Hold NED-knappen inde i ca. 5 sek.
- 3) Systemet er nu klar til drift.

BESTILLINGSEKSEMPEL

Ved bestilling af et komplet SILS-klemliste-system, vælges det bestillingsnummer med den ønskede længde, samt en CBDSLS-boks. Følgende længder kan fås:

Liste på 1,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0043-DK**
 Liste på 1,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0044-DK**
 Liste på 2,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0045-DK**
 Liste på 2,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0046-DK**
 Liste på 3,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0047-DK**
 Liste på 3,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0048-DK**
 Liste på 4,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0049-DK**
 Liste på 4,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0050-DK**
 Liste på 5,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0051-DK**
 Liste på 5,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0052-DK**
 Liste på 6,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0053-DK**
 Liste på 6,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0054-DK**
 Liste på 7,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0055-DK**
 Liste på 7,5 m, Best. nr.: **SILS-0000-0056-DK**
 Liste på 8,0 m, Best. nr.: **SILS-0000-0057-DK**
 CBDSLS-boks, Best. nr.: **CBDSLS001**

Bemærk!

Listerne kan afkortes efter behov i modsat ende af kablet

Bemærk!

Der kan som standard kun monteres 1 SILS-klemliste til kontrolboksen.

Ved ønske om anvendelse af flere klem机场 eller andre systemløsninger, kontakt da venligst LINAK Danmark A/S

Specifikationerne kan ændre sig uden forudgående varsel.

Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets egnethed til en specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/reparere defekte produkter, som er dækket af garanti, hvis de straks returneres til LINAK Danmark A/S. Der påtages intet ansvar udover denne ombytning/repairation.

Forhandler:
 LINAK Danmark A/S
 Mønstedsvvej 9
 8600 Silkeborg
 Tlf. 86 80 36 11 - www.linak.dk

LINAK® 
 WE IMPROVE YOUR LIFE